

## Han CC Protected module, crimp male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 004 3041                                                                        |
| 规格     | Han CC Protected module, crimp male                                                   |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://b2b.harting.com/09140043041">https://b2b.harting.com/09140043041</a> |

### 标识

|      |              |
|------|--------------|
| 类别   | 模块           |
| 系列   | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han® CC 保护模块 |
| 模块尺寸 | 单模块          |

### 版本

|      |           |
|------|-----------|
| 接线方式 | 压接针       |
| 公母类型 | 公头        |
| 针数   | 4         |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |

### 技术参数

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 导体截面积    | 1.5 ... 6 mm²       |
| 额定电流     | 40 A                |
| 额定电压     | 830 V               |
| 额定脉冲电压   | 8 kV                |
| 污染等级     | 3                   |
| 额定电压符合UL | 600 V               |
| 绝缘阻抗     | >10 <sup>10</sup> Ω |
| 极限温度     | -40 ... +125 °C     |
| 插拔次数     | ≥500                |



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )     |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含                  |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)         |
|                  | R23 (HL 1-3)         |

## 规格和认证

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 规格       | IEC 60664-1           |
|          | IEC 61984             |
| 认证       | DNV GL                |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |

## 商业数据

|         |               |
|---------|---------------|
| 包装尺寸    | 2             |
| 净重      | 12.95 g       |
| 原产国     | 德国            |
| 欧洲海关关税号 | 85389099      |
| GTIN    | 5713140020139 |