

## GRM022R60J474ME15#

“#”处为包装规格代号。

目前生产

一般用

RoHS


REACH

85  
°C max.降容  
1移动设备  
专用

## &lt;品名(附包装代号)一览&gt;

GRM022R60J474ME15L

## 外观&amp;形状



## 参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	40000

质量(标准值)	
1个	0.09mg

## 备注事项

Derating1。Only for mobile devices

在1 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRM022R60J474ME15#

“#”处为包装规格代号。



## 规格

长度	0.4±0.05mm
宽度	0.2±0.05mm
厚度	0.2±0.05mm
静电容量	0.47μF ±20%
外部电极间距离g	0.13mm min.
外部电极尺寸e	0.07 to 0.155mm
工作温度范围	-55°C to 85°C
额定电压	6.3Vdc
尺寸代号 inch(mm)	01005 (0402M)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 85°C

在2 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRM022R60J474ME15#





注：这张数据表有可能不是很新的。  
请从村田制作所的官方网站下载GRM022R60J474ME15#的最新数据表。

<http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GRM022R60J474ME15%23>

"#" 处为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。





在3 / 4页

## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

## GRM022R60J474ME15#

“#”处为包装规格代号。



## 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

在4 / 4页