

## D-Sub crimp 15-pole female assembly



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 015 4701
规格	D-Sub crimp 15-pole female assembly
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/09670154701">https://b2b.harting.com/09670154701</a>

### 版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
尺寸	D-Sub 2
连接方式	PCB至电缆 飞线
针数	15
锁定类型	带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

### 技术参数

导体截面积	0.09 ... 0.82 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 28 ... AWG 18
线芯外径	2.4 mm
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
极限温度	-55 ... +125 °C
插入力	≤50 N
拔出力	≥4.5 N ≤33 N
测试电压U r.m.s.	1 kV
Hot plugging	无

## 材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 ( PBTP ) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	黑色
材料 ( 插针 )	铜合金
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	三氧化二抗 铅 镍
包含危险等级的要求集	R26

## 规格和认证

规格	DIN 41652 IEC 60807-3 CECC 75301-802
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	8 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140090743