



规格说明:Specifications:

- 电气特性:Electrical:**
1. 额定电流: Current Rating
2A/contact terminal
 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
 5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

- 物理性能:Mechanical:**
1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf(MIN)

- 原材料:Material:**
1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
U1 94V-0 PBT White/Black
 2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
 3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

- 电镀:Finish:**
1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
 2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

			GENEAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	TYPE AF 2.0 4P L10.0mm 直边 带弹 2鱼叉脚	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-A-002-4P-DIP10-2A-27	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°							