

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A											变更单号	版本	日期	内容描述	变更者
B															
C															

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:Wafer Nylon 6T, UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

PCB LAYOUT

编 号	尺寸 (mm)		
	A	B	C
A1254WF-02A	1.25	5.75	4.95
A1254WF-03A	2.50	7.00	6.20
A1254WF-04A	3.75	8.25	7.45
A1254WF-05A	5.00	9.50	8.70
A1254WF-06A	6.25	10.75	9.95
A1254WF-07A	7.50	12.00	11.20
A1254WF-08A	8.75	13.25	12.45
A1254WF-09A	10.00	14.50	13.70
A1254WF-10A	11.25	15.75	14.95
A1254WF-11A	12.50	17.00	16.20
A1254WF-12A	13.75	18.25	17.45
A1254WF-15A	17.50	22.00	21.20

7A

2-6A

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

X. ± 0.50	设计	叶云龙	日期	2020.12.18	名称	1.25GH立贴
X.X ± 0.25	审核	黄斌斌	日期	2020.12.18	料号	
X.XX ± 0.20	批准	王红芳	日期	2020.12.18		
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	A
					页码	1 OF 1
						A4