










1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MAPX							MODIFICATION		DRW	DATE



- 电气特性:Electrical:
1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
  2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
  3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
  4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
  5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能: Mechanical:
1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf (MAX)  
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
  2. 端子保持力: Terminal Retention  
1. 2kgf (MIN)  
3. 寿命: 1500次
  3. 原材料: Material:
  1. 塑胶: Housing: PBT 黑胶
  2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
  3. 外壳: Shell: SPCC
- 电镀: Finish:
1. 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area  
Tin50u" Plated on solder area
  2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

Pin#序号	信号名称
Pin1	VBUS
Pin2	D-
Pin3	D+
Pin4	GND
Pin5	VBUS
Pin6	D-
Pin7	D+
Pin8	GND

NO.	Part Name	MATERIAL	THICK	FINISH
5	SHELL-B	SPCC	T=0.30	NIPPLATED
4	SHELL-A	SPCC	T=0.30	NiPd/Cr
3	TERMINAL-B	BRASS	T=0.25	Sn 60u" Au 0.5u"
2	TERMINAL-A	BRASS	T=0.25	Sn 60u" Au 0.5u"
1	HOUSING	PBT	✓	BLACK

**产品图**  
PRODUCT CHART DWG

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	范围	角度
X	±0.25	±5°
X	±0.15	±2°
.XX	±0.10	±1°
.XXX	±0.05	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司  
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	YANG	制图料号	907-421A1028P10201
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	AE/90度17.0双层沉板鱼叉脚无边铁壳
日期	2020-05-22	核准	黄国荣	PRODUCT NO.	鹏联24H/IC
DATE		APD		角法	VIEW
				版本	VER
					AD