



Section: A-A

SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage:800VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ.min
- Temperature range:-40℃to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

WAFER

- Part No:CS-1125
- Poles:2-16
- Material:Nylon66 UL 94V-0/2
- Contact: Copper Needles (C2700)
- Contact Plating: Tin-Plated
- QTY: 1000 pcs/Tape&reel

POLE	PART NO	DIMENSION(mm)	
	Top entry type	A	B
2	CS-1125-02	2.0	6.0
3	CS-1125-03	4.0	8.0
4	CS-1125-04	6.0	10.0
5	CS-1125-05	8.0	12.0
6	CS-1125-06	10.0	14.0
7	CS-1125-07	12.0	16.0
8	CS-1125-08	14.0	18.0
9	CS-1125-09	16.0	20.0
10	CS-1125-10	18.0	22.0
11	CS-1125-11	20.0	24.0
12	CS-1125-12	22.0	26.0
13	CS-1125-13	24.0	28.0
14	CS-1125-14	26.0	30.0
15	CS-1125-15	28.0	32.0
16	CS-1125-16	30.0	34.0

ROHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1125-XX	X.	±0.50	材料	颜色	单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.30	画法		比例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20						
工程图号	CST-1125	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10						
制定日期	2017-10-18	核准	韦栋释	X.XXXX	±0.05						

CST

深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.