





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MAPX	MODIFICATION	DATE

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G



电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf (MAX)  
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention  
1.2kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: PBT BK
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au 0.7u" Plated on contact area  
Tin 50u" Plated on solder area  
Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图		公差一览表			
Pin NUMBER	SIGNAL NAME	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
1	VBUS	X.	±0.30	X.	±5.°
2	D-	.X	±0.25	.X	±2.°
3	D+	.XX	±0.15	.XX	±1.°
4	GND	XXX	±0.10	XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司									
单位	MM	制图	林属升	制图料号	917-111A1022A10200				
比例	1:1	审核	郭志富	产品名称	AM4代B款黑胶1U焊线				
日期	2019.11.23	核准	黄国荣	角法	版本		AO		
DATE		APPD		VIEW	VER				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10