

客户编码		发行日期	2023-03-17			
客户物料编码		客户规格型号	6*8-100MH-0.04线			
祥如物料编码	XR6*8-104K-L	祥如规格型号	XR6*8-104K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-17			
外观尺寸mm			A	7.5 MAX	E	3.0±0.5
			B	10.5 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识	原理图		

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.04mm	1980.5T 圈数参考	平整密绕

注意事项
1、产品底部须点胶 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、胶水不得高过套管并不得沾到高出套管部分的引脚 4、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	100mH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	101.4
直流电阻DCR	450Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	350.4
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 10mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W6*8 2.6-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(130)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
无铅锡				

包装代码	包装标识	包装物料	包装尺寸	包装说明

标识示意图	包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰