

客户物料编码				发行日期		2023/3/22			
客户物料编码				客户规格型号		8*10-18UH-0.4线			
样如物料编码		XR8*10-180K-L		样如规格型号		XR8*10-180K-L			
送样数量		0PCS		送样日期		2023/3/22			
外观尺寸 mm 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW						A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
						B	13.0 MAX		
						C	0.6±0.1		
						D	15.0±2.0		
						标识原理图			
						• STRAT			

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.40mm	22.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器		参考值
电感量L		18uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		18.40
直流电阻DCR		72mΩ MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		55.40
饱和电流Isat		L≥ L0*90%		at 25℃ DC 2A 1KHz/0.25V		TH2829A		

物料	规格型号			备注		生产厂家		用量	
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管					XINGQI		m	
	Φ8.5mm UL黑色扁管					XINGQI		m	
磁芯	R250 DR2W8*10 4-6-5			镁锌材质		LIANXING		K	
漆包线	2UEW(155) 0.40mm					GANYUE		Kg	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU		Kg	
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN		Kg	

作业流程

产品包装

包装代码									
包装标识									
包装物料									
包装尺寸									
包装说明									

标识示意图

包装示意图

制表		黄禾香	
审核		饶平	
确认		钟翠兰	

文件编号: CRS-20230321-7647