


ROHS



MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

- NOTES:
1. MATERIAL: SEE "TABLE 1";
 2. FINISH: SEE "TABLE 1";
 3. ELECTRICAL :
 - 3-1. CONTACT CURRENT RATING :
 - 3A (VBUS PIN 1.5A/PIN MAX),
 - 3A (GND PIN 1.25A/PIN MAX), 0.25A/PIN (OTHER PIN).
 - 3-2. INSULATION RESISTANCE :
 - 100 MEGOHMS MIN. AT 250VDC.
 - 3-3. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE :
 - 100VAC MIN.
 - 3-4. LOW LEVEL CONTACT RESISTANCE :
 - INITIAL 40mΩ MAX.
 - AFTER 50mΩ MAX.
 4. MECHANICAL CHARACTERISTICS :
 - 4-1. MATING FORCE: 5~20N ;
 - 4-2. UNMATING FORCE: 6~20N (INITIAL), 6~20N (AFTER 10000 CYCLES) ;
 - 4-3. DURABILITY : 10,000 MATING CYCLES.
 - 4-4. OPERATING TEMPERATURE : -40° C TO +80° C

TABLE 1:

NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	DESCRIPTION	REMARK
④	Shell	1	SUS 304	NI PLATING;	T=0.30mm
③	MID PLATE	1	SUS 304		T=0.15mm
②	Terminal	16	Q2690	Au:1u" PLATING;	T=0.15mm
①	Housing	3	LCP 1301		

Signal Name	Signal Name
A1 GND	B12 GND
A2 SSTXP1	B11 SSRXp1
A3 SSTXn1	B10 SSRXn1
A4 VBUS	B9 VBUS
A5 CCI	B8 SBU2
A6 Dp1	B7 Dn2
A7 Dn1	B6 Dp2
A8 SEU1	B5 CC2
A9 VBUS	B4 VBUS
A10 SSRXn2	B3 SSTXn2
A11 SSRXp2	B2 SSTXp2
A12 GND	B1 GND

产品图

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表		单位	MM	制图	林属升	制图料号	918-418R2023S40022
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X ±0.25	X	比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	TYPE-C, 1级磁座占7.35mm插后插
X ±0.20	X	SCALE		CHD		物料清单SMT/交注	1.6PTN/3A
XX ±0.15	XX	日期	2020-06-22	核准	黄国荣	角法	
XXX ±0.10	XXX	DATE		APPD		VER	版本
						VIEW	A0