

客户编码		发行日期		2023/3/22	
客户物料编码		客户规格型号		8*10-3.3UH-0.4线	
样如物料编码		XR8*10-3R3M-L		样如规格型号	
样如规格型号		XR8*10-3R3M-L		2023/3/22	
样如数量		0PCS		样如日期	
外观尺寸 mm		A		10.0 MAX	
B		13.0 MAX		E	
C		0.6±0.1		5.0±0.5	
D		15.0±2.0			
标识					
原理图					
套管		TUBE			
正视图		顶视图		底视图	
FRONT VIEW		TOP VIEW		BOTTOM VIEW	
绕线结构表					
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.40mm	8.5TS	平整密绕
				圈数参考	
注意事项					
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管					
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值	
电感量L	3.3uH±20%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	3.19	
直流电阻DCR	33mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	24.90	
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25℃ DC 5A 1KHz/0.25V	TH2829A		
物料					
规格型号	备注	生产厂家	用量		
Φ8*12.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m		
Φ8.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m		
R250 DR2W8*10 4-6-5	镁锌材质	LIANXING	K		
2UEW(155) 0.40mm		GANYUE	Kg		
FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg		
无铅锡条		SONGBEN	Kg		
作业流程					
产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					
标识示意图		包装示意图			
		制表		黄禾香	
		审核		饶平	
		确认		钟翠兰	

文件编号: CRS-20230321-7647