


客户编码		发行日期	2023/3/31			
客户物料编码	XR10*16-681K-L	客户规格型号	10*16-680UH-0.4线			
祥如物料编码	XR10*16-681K-L	祥如规格型号	XR10*16-681K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-23			
外观尺寸 mm			A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
			B	20.0 MAX		
			C	0.75±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.4mm	133.5TS	圈数参考	平整密绕
注意事项						
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管						
测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器
电感量L		680uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A
直流电阻DCR		0.64Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A
饱和电流Isat		L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 1A 1KHz/0.25V		TH2829A
物料	规格型号			备注		生产厂家
导针	0.75mm CP线					BAICHUAN
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5			镁锌材质		HUAZHONG
漆包线	QA-1(2UEW)/155					CHANGDA
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管					XINGQI
	Φ11mm UL黑色扁管					XINGQI
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图						
包装示意图						
制表		黄禾香				
审核		饶平				
确认		钟翠兰				