


客户编码		发行日期		2023-03-22	
客户物料编码		客户规格型号		9*12-3.9UH-0.5线	
样如物料编码		样如规格型号		XR9*12-3R9M-L	
送样数量		送样日期		2023-03-22	
外观尺寸 mm				A	10.5 MAX
				B	15.0 MAX
				C	0.65±0.1
				D	15.0±2.0
				标识	
				原理图	



正视图
FRONT VIEW



顶视图
TOP VIEW



底视图
BOTTOM VIEW

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.50mm	9.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项
 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管


测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	3.9uH±20%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	3.79
直流电阻DCR	25.7mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	19.80
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 5A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W9*12 5-7.8-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管		YIMING	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图



包装示意图



制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰