

客户编码		发行日期	2023/3/23			
客户物料编码		客户规格型号	9*12-10UH-0.5线			
祥如物料编码	XR9*12-100K-L	祥如规格型号	XR9*12-100K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-22			
外观尺寸mm			A	10.5 MAX	E	5.0±0.5
			B	15.0 MAX		
			C	0.65±0.1		
			D	15.0±2.0		
		标识				
		原理图				
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.50mm	15.5TS 圈数参考	平整密绕	
注意事项						
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管						
测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值		
电感量L	10uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	9.21		
直流电阻DCR	39mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	29.90		
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 5A 1KHz/0.25V	TH2829A			
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量		
磁芯	R250 DR2W9*12 5-7.8-5	镁锌材质	LIANXING	K		
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg		
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg		
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管		YIMING	m		
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg		
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg		
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图			包装示意图			
		制表	黄禾香			
		审核	饶平			
		确认	钟翠兰			