



客户编码		发行日期	2023-03-03			
客户物料编码		客户规格型号	4*6-270UH-0.13线 长脚黑色UL			
样如物料编码	XR4*6-271K-L	样如规格型号	XR4*6-271K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-03			
外观尺寸 mm 		A	6.0 MAX	E	2.0±0.5	
		B	8.5 MAX			
		C	0.5±0.1			
		D	15.0±2.0			
		标识				
		原理图				
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.13mm	118.5TS	圈数参考	平整密绕
注意事项 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管						
测试项目	电性范围		测试条件		测试仪器	参考值
电感量L	270uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	268.70
直流电阻DCR	2.0Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	1.52
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 200mA 1KHz/0.25V		TH2829A	
物料	规格型号		备注		生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2		镁锌材质		HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)				GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线				BAICHUAN	Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管				XINGQI	m
	Φ4.5 UL黑色扁管				XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤				QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条				SONGBEN	Kg
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图 包装示意图						
					制表	黄禾香
					审核	饶平
					确认	钟翠兰