



客户编码			发行日期	2023/3/22		
客户物料编码			客户规格型号	8*10-270UH-0.3线		
样如物料编码	XR8*10-271K-L		样如规格型号	XR8*10-271K-L		
送样数量	0PCS		送样日期	2023/3/22		
外观尺寸 mm 			A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
			B	13.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.3mm	89.5TS	圈数参考	平整密绕
注意事项 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管						
测试项目	电性范围		测试条件		测试仪器	参考值
电感量L	270uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	272.60
直流电阻DCR	0.52Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	0.40
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 400mA 1KHz/0.25V		TH2829A	
物料	规格型号			备注	生产厂家	用量
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管				XINGQI	m
	Φ8.5mm UL黑色扁管				XINGQI	m
磁芯	R250 DR2W8*10 3.5-6-5			镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155)				GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤				QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条				SONGBEN	Kg
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图 包装示意图						
					制表	黄禾香
					审核	饶平
					确认	钟翠兰