

客户编码		发行日期		2023/3/22			
客户物料编码		客户规格型号		8*10-6.8MH-0.12线			
样如物料编码		XR8*10-682K-L		样如规格型号		XR8*10-682K-L	
送样数量		0PCS		送样日期		2023/3/22	
外观尺寸 mm 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW A B C D E 标识 原理图 * STRAT				A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
				B	13.0 MAX		
				C	0.6±0.1		
				D	15.0±2.0		

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.12mm	440.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器		参考值
电感量L		6.8mH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		6.79
直流电阻DCR		14.81Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		11.39
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 90mA 1KHz/0.25V		TH2829A		

物料	规格型号			备注		生产厂家		用量	
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管			镁锌材质		XINGQI			m
	Φ8.5mm UL黑色扁管					XINGQI			m
磁芯	R250 DR2W8*10 3.5-6-5					LIANXING			K
漆包线	2UEW(155)					GANYUE			Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU			Kg
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN			Kg

作业流程

产品包装

包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							

标识示意图

包装示意图

		制表	黄禾香
		审核	饶平
		确认	钟翠兰

文件编号: CRS-20230321-7647