



客户编码		发行日期	2023/3/31			
客户物料编码		客户规格型号	10*16-47MH-0.12线			
样如物料编码	XR10*16-473K-L	样如规格型号	XR10*16-473K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-23			
外观尺寸 mm			A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
			B	20.0 MAX		
			C	0.75±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			
绕线结构表						
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.12mm	1105.5T	圈数参考	平整密绕
注意事项						
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管						
测试项目	电性范围	测试条件		测试仪器	参考值	
电感量L	47mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	47.50	
直流电阻DCR	52Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	42.50	
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 90mA 1KHz/0.25V		TH2829A		
物料	规格型号	备注		生产厂家	用量	
导针	0.75mm CP线			BAICHUAN	Kg	
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5	镁锌材质		HUAZHONG	K	
漆包线	QA-1(2UEW)/155			CHANGDA	Kg	
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管			XINGQI	m	
	Φ11mm UL黑色扁管			XINGQI	m	
接脚胶	FK661 黑胶 无卤			QI FU	Kg	
无铅锡	无铅锡条			SONGBEN	Kg	
作业流程						
产品包装						
包装代码						
包装标识						
包装物料						
包装尺寸						
包装说明						
标识示意图 包装示意图						
				制表	黄禾香	
				审核	饶平	
				确认	钟翠兰	