



客户编码	KH-0902	发行日期	2023/3/5										
客户物料编码	XR4*6-182K-L	客户规格型号	4*6-1.8MH-0.08线 长脚黑色UL										
样如物料编码	XR4*6-182K-L	样如规格型号	XR4*6-182K-L										
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/5										
外观尺寸 mm	 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW		A	6.0 MAX	E	2.0±0.5							
			B	8.5 MAX									
			C	0.5±0.1									
			D	15.0±2.0									
			标识										
			原理图										
绕线结构表													
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式								
N1	S	F	2UEW-0.08mm	300.5TS	圈数参考	平整密绕							
注意事项													
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管 4、产品底部需点胶													
测试项目	电性范围		测试条件		测试仪器	参考值							
电感量L	1.8mH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	1.78							
直流电阻DCR	12.9Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	9.92							
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%		at 25℃ DC 70mA 1KHz/0.25V		TH2829A								
物料	规格型号			备注	生产厂家	用量							
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2			镁锌材质	HUAZHONG	K							
漆包线	2UEW(155度)				GANYUE	Kg							
导针	0.50mm CP线				BAICHUAN	Kg							
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管				XINGQI	m							
	Φ4.5 UL黑色扁管				XINGQI	m							
接脚胶	FK661 黑胶 无卤				QI FU	Kg							
无铅锡	无铅锡条				SONGBEN	Kg							
作业流程													
产品包装													
包装代码													
包装标识													
包装物料													
包装尺寸													
包装说明													
标识示意图				包装示意图									
				<table border="1"> <tr> <td>制表</td><td>黄禾香</td></tr> <tr> <td>审核</td><td>饶平</td></tr> <tr> <td>确认</td><td>钟翠兰</td></tr> </table>				制表	黄禾香	审核	饶平	确认	钟翠兰
制表	黄禾香												
审核	饶平												
确认	钟翠兰												