


客户编码		发行日期	2023/3/23	
客户物料编码		客户规格型号	9*12-120UH-0.4线	
样如物料编码	XR9*12-121K-L	样如规格型号	XR9*12-121K-L	
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-22	
外观尺寸 mm		A	10.5 MAX	E 5.0±0.5
		B	15.0 MAX	
		C	0.65±0.1	
		D	15.0±2.0	
		标识		
		原理图		



绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	圈数参考	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.4mm	58.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	120uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	123.00
直流电阻DCR	0.24Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	0.18
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 1.5A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W9*12 5-7.8-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.65mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管		YIMING	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230322-7653