



PCB HOLES(THE PATTERN SIDE) t=1.6mm
NOTE: GENERAL TOLERANCE: ±0.1mm

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)
 3. 寿命: 1500次
- 原材料:Material:
1. 塑胶:Housing:LCP BK
 2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
 3. 外壳:Shell:SPCC
- 电镀:Finish:
1. 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 2. 端子: Nickel 50u" Plated underplating over all.
 2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图
PRODUCT CHART DIMS

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.25
.X	±0.20
.XX	±0.15
.XXX	±0.10

单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2015/10/20

深圳市精拓金电子有限公司

制图 DRAWING	林属升	产品料号 PRODUCT PART NO.	909-251A2025D10100
审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NAME	AF10.0B数后两脚有边铁壳LCP黑胶
核准 APRD	黄国荣	角法 ANGLE	DIP7.6无耳朵
日期 DATE	2015/10/20	版本 VER	A0