

目錄
MAPX设 变 内 容
MODIFICATION日 期
DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:





1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: LCP BK
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

Pin NUMBER		SIGNAL NAME	产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司								
1		VBUS	公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	林属升	产品料号 PRODUCT PART NO.	905-551A2021S10110			
2		D-	X.	±0.25	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	AF沉板全贴有边 (脚边距15.5mm) 铁壳LCP黑胶			
3		D+	.X	±0.20	.X	±2°									
4		GND	.XX	±0.15	.XX	±1°	日期 DATE	2015/10/20	核准 APPD	黄国荣		角法 VIEW		版本 VER	A0
			.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°									