


客户编码		发行日期	2023/3/5																													
客户物料编码		客户规格型号	4*6-820UH-0.08线 长脚黑色UL																													
样如物料编码	XR4*6-821K-L	样如规格型号	XR4*6-821K-L																													
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/5																													
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW 点胶 <tr><td>A</td><td>6.0 MAX</td><td>E</td><td colspan="2">2.0±0.5</td></tr> <tr><td>B</td><td>8.5 MAX</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>C</td><td>0.5±0.1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>D</td><td>15.0±2.0</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>标识</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>原理图</td><td colspan="4">  * STRAT </td></tr>			A	6.0 MAX	E	2.0±0.5		B	8.5 MAX				C	0.5±0.1				D	15.0±2.0				标识					原理图	 * STRAT			
			A	6.0 MAX	E	2.0±0.5																										
			B	8.5 MAX																												
			C	0.5±0.1																												
			D	15.0±2.0																												
			标识																													
			原理图	 * STRAT																												

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.08mm	201.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管 4、产品底部需点胶

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	820uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	819.30
直流电阻DCR	8.0Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	6.15
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 110mA 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230303-7506