


客户编码			发行日期	2023/3/31			
客户物料编码			客户规格型号	10*12-8.2UH-0.5线			
样如物料编码	XR10*12-8R2M-L		样如规格型号	XR10*12-8R2M-L			
送样数量	0PCS		送样日期	2023-03-23			
外观尺寸 mm	 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW			A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
				B	15.5 MAX		
				C	0.75±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识			
				原理图			
绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.5mm	13.5TS	圈数参考	平整密绕	
注意事项							
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管							
测试项目	电性范围	测试条件		测试仪器	参考值		
电感量L	8.2uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	7.93		
直流电阻DCR	36.5mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A	28.00		
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 4A 1KHz/0.25V		TH2829A			
物料	规格型号	备注		生产厂家	用量		
导针	0.75mm CP线			BAICHUAN	Kg		
磁芯	H3M DR2W10*12 5-7.2-5	镁锌材质		HUAZHONG	K		
漆包线	QA-1(2UEW)/155			CHANGDA	Kg		
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管			XINGQI	m		
	Φ11mm UL黑色扁管			XINGQI	m		
接脚胶	FK661 黑胶 无卤			QI FU	Kg		
无铅锡	无铅锡条			SONGBEN	Kg		
作业流程							
产品包装							
包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							
标识示意图 包装示意图							
				制表	黄禾香		
				审核	饶平		
				确认	钟翠兰		