

客户编码		发行日期		2023/3/22			
客户物料编码		客户规格型号		8*10-15UH-0.4线			
样如物料编码		XR8*10-150K-L		样如规格型号		XR8*10-150K-L	
送样数量		0PCS		送样日期		2023/3/22	
外观尺寸 mm A B C D 套管 TUBE 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW E 底视图 BOTTOM VIEW <td>A</td> <td>10.0 MAX</td> <td>E</td> <td>5.0±0.5</td>				A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
				B	13.0 MAX		
				C	0.6±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识原理图		* STRAT	
				绕线结构表			
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.40mm	20.5TS	圈数参考	平整密绕	
注意事项							
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管							
测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器	参考值
电感量L		15uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	15.40
直流电阻DCR		67mΩ MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A	51.00
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 2A 1KHz/0.25V		TH2829A	
物料	规格型号			备注		生产厂家	用量
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管					XINGQI	m
	Φ8.5mm UL黑色扁管					XINGQI	m
磁芯	R250 DR2W8*10 4-6-5			镁锌材质		LIANXING	K
漆包线	2UEW(155) 0.40mm					GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN	Kg
作业流程							
产品包装							
包装代码							
包装标识							
包装物料							
包装尺寸							
包装说明							
标识示意图 包装示意图							
						制表	黄禾香
						审核	饶平
						确认	钟翠兰

文件编号: CRS-20230321-7647