



客户编码		发行日期		2023-03-21					
客户物料编码		客户规格型号		8*10-1UH-0.4线					
样如物料编码		XR8*10-1R0M-L		样如规格型号		XR8*10-1R0M-L			
送样数量		0PCS		送样日期		2023-03-21			
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW 标识 原理图  * STRAT				A	10.0 MAX	E	5.0±0.5		
				B	13.0 MAX				
				C	0.6±0.1				
				D	15.0±2.0				
				标识					
				原理图					

绕线结构表								
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.40mm	4.5TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	1uH±20%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	1.14
直流电阻DCR	22mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	16.6
饱和电流Isat	L≥L0*90%	at 25℃ DC 5A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ8.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
磁芯	R250 DR2W8*10 4-6-5	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155) 0.40mm		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

作业流程

产品包装

包装代码				
包装标识				
包装物料				
包装尺寸				
包装说明				

标识示意图		包装示意图	

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰