

客户物料编码				发行日期		2023/4/7	
客户物料编码				客户规格型号		10*16-3.9MH-0.22线	
样如物料编码		XR10*16-392K-L		样如规格型号		XR10*16-392K-L	
送样数量		0PCS		送样日期		2023-03-23	
外观尺寸 mm A B C D 套管 TUBE 正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW <td colspan="1">A</td> <td colspan="1">12.0 MAX</td> <td colspan="1">E</td> <td colspan="1">5.0±0.5</td>				A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
				B	20.0 MAX		
				C	0.75±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识			
				原理图	S F * STRAT		

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.22mm	315.STS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器		参考值	
电感量L		3.9mH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A		3.94	
直流电阻DCR		4.7Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A		3.61	
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 250mA 1KHz/0.25V		TH2829A			

物料	规格型号			备注		生产厂家		用量	
导针	0.75mm CP线					BAICHUAN			Kg
磁芯	H3M DR2W10*16 5-11-5			镁锌材质		HUAZHONG			K
漆包线	QA-1(2UEW)/155					CHANGDA			Kg
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管					XINGQI			m
	Φ11mm UL黑色扁管					XINGQI			m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU			Kg
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN			Kg

作业流程

产品包装

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号: CRS-20230323-7654