


客户编码		发行日期		2023/3/23																					
客户物料编码		客户规格型号		9*12-27UH-0.45线																					
样如物料编码		样如规格型号		XR9*12-270K-L																					
送样数量		送样日期		2023-03-22																					
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW <tr><td>A</td><td>10.5 MAX</td><td>E</td><td>5.0±0.5</td></tr> <tr><td>B</td><td>15.0 MAX</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td>0.65±0.1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td>15.0±2.0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">标识 原理图</td><td colspan="4"></td></tr>				A	10.5 MAX	E	5.0±0.5	B	15.0 MAX			C	0.65±0.1			D	15.0±2.0			标识 原理图					
				A	10.5 MAX	E	5.0±0.5																		
				B	15.0 MAX																				
				C	0.65±0.1																				
				D	15.0±2.0																				
标识 原理图																									

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.45mm	26.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器		参考值
电感量L		27uH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		26.90
直流电阻DCR		78mΩ MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		60.00
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 3A 1KHz/0.25V		TH2829A		

物料	规格型号			备注		生产厂家		用量	
磁芯	R250 DR2W9*12 5-7.8-5			镁锌材质		LIANXING			K
漆包线	2UEW(155度)					GANYUE			Kg
导针	0.65mm CP线					BAICHUAN			Kg
套管	Φ10.0mm UL黑色扁管					YIMING			m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU			Kg
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN			Kg
作业流程									

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图			包装示意图		

制表		黄禾香	
审核		饶平	
确认		钟翠兰	

文件编号: CRS-20230322-7653