



客户编码		发行日期	2023-03-03					
客户物料编码		客户规格型号	4*6-180UH-0.13线 长脚黑色UL					
祥如物料编码	XR4*6-181K-L	祥如规格型号	XR4*6-181K-L					
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/3					
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW  顶视图 TOP VIEW  底视图 BOTTOM VIEW			A	6.0 MAX	E	2.0±0.5		
			B	8.5 MAX				
			C	0.5±0.1				
			D	15.0±2.0				
			标识					
			原理图					
								

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.13mm	95.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项
 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	180uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	181.80
直流电阻DCR	1.48Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	1.14
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 200mA 1KHz/0.25V	TH2829A	
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	H3M DR2W4.2*6.3 2-3.2-2	镁锌材质	HUAZHONG	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.50mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ4*7.8mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ4.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰