

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

电气特性:Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC

- 3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX

- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level

- 5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)

- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)





- 3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing: PBT 白胶
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Finish:

- 1. 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
- 2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.



PCB LAYOUT

深圳市精拓金电子有限公司

产品图		公差一览表	
Pin NUMBER	SIGNAL NAME		
1	VBUS	X	±0.30 X
2	D-	X	±0.25 X
3	D+	XX	±0.15 XX
4	GND	XXX	±0.10 XXX

单位	UNIT	比例	SCALE	日期	DATE
MM	MM	1:1		2019.11.23	

制图	林属升	制图料号	903-341A1011D10100
审核	郭志富	产品名称	AE90度无后盖短直脚8.6无边
核准	黄国荣	内弹铁壳类型	PBT白胶
APPD		角法	版本
		VIEW	VER
			A0