



1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



端面

X9821HM-XXA-N0HF

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

| A | 颜色 | B |
|---|----|---|
| 1 | 红色 | 6 |
| 2 | 黑色 | 5 |
| 3 | 黄色 | 4 |
| 4 | 白色 | 3 |
| 5 | 绿色 | 2 |
| 6 | 蓝色 | 1 |

3. MATERIAL(材料)

| 标志 | 料号                                    | 单用量   | 备注    | 总用量 |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1  | X9821HM-06A-N0HF                      | 2PCS  |       |     |
| 2  | X9821TF-PSN                           | 12PCS |       |     |
| 3  | UL1571/28AWG.<br>红. 黑. 黄. 白.<br>绿. 蓝色 | 各1PCS | 200MM |     |
| 总量 |                                       |       |       |     |

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)  
② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)  
③ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG32-AWG28)  
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /  
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)  
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)  
⑤ 系列 (Series No)  
⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

|                                      |  |             |                                      |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| DSND                                 |  | SCALE: N/A  | DRAWING NO.                          |
| DWN                                  |  | VIEW:       | X9821TF-PSN-A28RBYWGL-L200-X9821TF-F |
| CHKD                                 |  | UNIT: mm/in | PART NO.:                            |
| APPD                                 |  | SIZE: A4    | DWG NO.:                             |
| XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED |  |             | WEIGHT                               |
|                                      |  |             | SHEET                                |
|                                      |  |             | REVISION                             |
|                                      |  |             | 1/1                                  |
|                                      |  |             | A0                                   |

|                                               |  |  |  |  |                        |      |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------|
|                                               |  |  |  |  | ANGLAR                 | ±5°  |
| ΔX                                            |  |  |  |  | L≤ 4                   | ±0.2 |
| ΔX                                            |  |  |  |  | 4<L≤ 16                | ±0.3 |
| ΔX                                            |  |  |  |  | 16<L≤ 63               | ±0.4 |
| MARK                                          |  |  |  |  | L> 63                  | ±0.5 |
| REVISIONS                                     |  |  |  |  | UNSPECIFIED TOLERANCES |      |
| www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn |  |  |  |  |                        |      |