



1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



端面

X9821HM-XXA-N0HF

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)  
② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)  
③ 线规线色 (Wire gauge line color) A: (AWG32-AWG28)  
Circuit: R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /  
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)  
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)  
⑤ 系列 (Series No)  
⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

| A  | 颜色 | B  |
|----|----|----|
| 1  | 红色 | 10 |
| 2  | 黑色 | 9  |
| 3  | 黄色 | 8  |
| 4  | 白色 | 7  |
| 5  | 绿色 | 6  |
| 6  | 蓝色 | 5  |
| 7  | 紫色 | 4  |
| 8  | 灰色 | 3  |
| 9  | 棕色 | 2  |
| 10 | 橙色 | 1  |

3. MATERIAL(材料)

| 标志 | 料号                                                   | 单用量   | 备注    | 总用量 |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| 1  | X9821HM-10A-N0HF                                     | 2PCS  |       |     |
| 2  | X9821TF-PSN                                          | 20PCS |       |     |
| 3  | UL1571/28AWG.<br>红. 黑. 黄. 白.<br>绿. 蓝. 紫. 灰.<br>棕. 橙色 | 各1PCS | 100MM |     |
| 总量 |                                                      |       |       |     |

|                                               |             |  |  |      |          |          |                                                                                       |      |            |                                                                                             |                                             |          |  |
|-----------------------------------------------|-------------|--|--|------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--|
| ⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)    |             |  |  |      |          |          | DSND                                                                                  |      | SCALE: N/A | DRAWING NO.                                                                                 |                                             |          |  |
|                                               |             |  |  |      | ANGLAR   | ±5°      |  | DWN  |            | VIEW:  | X9821TF-PSN-A28RBYWGLPEN(YR)-L100-X9821TF-F |          |  |
| Δx                                            |             |  |  |      | L≤ 4     | ±0.2     |                                                                                       |      |            |                                                                                             | PART NO.:                                   |          |  |
| Δx                                            |             |  |  |      | 4<L≤ 16  | ±0.3     |                                                                                       |      |            |                                                                                             |                                             |          |  |
| Δx                                            |             |  |  |      | 16<L≤ 63 | ±0.4     |                                                                                       |      |            |                                                                                             |                                             |          |  |
| MARK                                          | DESCRIPTION |  |  | DATE | REVISED  | APPROVED |                                                                                       |      | CHKD       |                                                                                             | UNIT: mm/in                                 | DWG NO.: |  |
|                                               |             |  |  |      |          |          |                                                                                       | APPD |            | SIZE: A4                                                                                    |                                             |          |  |
| REVISIONS                                     |             |  |  |      |          |          |                                                                                       |      |            |                                                                                             |                                             |          |  |
| UNSPECIFIED TOLERANCES                        |             |  |  |      |          |          |                                                                                       |      |            |                                                                                             |                                             |          |  |
| www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn |             |  |  |      |          |          | XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED                                                  |      |            | WEIGHT                                                                                      | SHEET                                       | REVISION |  |
|                                               |             |  |  |      |          |          |                                                                                       |      |            |                                                                                             | 1/1                                         | A0       |  |

|                                               |  |  |  |  |          |                        |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|----------|------------------------|
|                                               |  |  |  |  | ANGULAR  | ±5°                    |
| ΔX                                            |  |  |  |  | L≤ 4     | ±0.2                   |
| ΔX                                            |  |  |  |  | 4<L≤ 16  | ±0.3                   |
| ΔX                                            |  |  |  |  | 16<L≤ 63 | ±0.4                   |
| MARK                                          |  |  |  |  | L> 63    | ±0.5                   |
| REVISIONS                                     |  |  |  |  |          | UNSPECIFIED TOLERANCES |
| www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn |  |  |  |  |          |                        |



XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED