



1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



端面

X9821HM-XXA-N0HF

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)
② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
③ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG32-AWG28)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
⑤ 系列 (Series No)
⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	颜色	
1	红色	
2	黑色	
3	黄色	
4	白色	
5	绿色	
6	蓝色	
7	紫色	

3. MATERIAL(材料)

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X9821HM-07A-N0HF	2PCS		
2	X9821TF-PSN	7PCS		
3	UL1571/28AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫色	各1PCS	150MM	
总量				

⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)						DSND DWN CHKD APPD		SCALE: N/A		DRAWING NO.			
								VIEW:		X9821TF-PSN-A28RBYWGLP-L150-T3			
								UNIT: mm/in		PART NO.:			
								SIZE: A4		DWG NO.:			
Δx					ANGLAR	±5°	XKLB						
Δx					L≤ 4	±0.2							
Δx					4<L≤ 16	±0.3							
Δx					16<L≤ 63	±0.4							
MARK		DESCRIPTION		DATE	REVISED	APPROVED			L> 63	±0.5			
REVISIONS							UNSPECIFIED TOLERANCES		XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED		WEIGHT	SHEET	REVISION
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn												1/1	A0