



1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



端面

X9821HM-XXA-N0HF

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)
② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
③ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG32-AWG28)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
⑤ 系列 (Series No)
⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	颜色	
1	红色	
2	黑色	
3	黄色	
4	白色	
5	绿色	
6	蓝色	

3. MATERIAL(材料)

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X9821HM-06A-N0HF	2PCS		
2	X9821TF-PSN	6PCS		
3	UL1571/28AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝色	各1PCS	300MM	
总量				

⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)						XKLB		DSND		SCALE: N/A	DRAWING NO.			
					ANGLAR			±5°	DWN		VIEW:	X9821TF-PSN-A28RBYWGL-L300-T3		
Δx					L≤ 4			±0.2	CHKD		UNIT: mm/in	PART NO.:		
Δx					4<L≤ 16			±0.3	APPD		SIZE: A4	DWG NO.:		
Δx					16<L≤ 63			±0.4						
MARK	DESCRIPTION			DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5						
REVISIONS						UNSPECIFIED TOLERANCES				XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED				
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn										WEIGHT	SHEET	REVISION		
											1/1	A0		

					ANGLAR	±5°
ΔX					L≤ 4	±0.2
ΔX					4<L≤ 16	±0.3
ΔX					16<L≤ 63	±0.4
MARK					L> 63	±0.5
REVISIONS					UNSPECIFIED TOLERANCES	
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn						



XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED