



1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



X1502H-XX-N0

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)
② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
③ 线规线色 (Wire gauge line color) A: (AWG32-AWG28)
Circuit: R(red) /B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
⑤ 系列 (Series No)
⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	颜色	B
1	红色	9
2	黑色	8
3	黄色	7
4	白色	6
5	绿色	5
6	蓝色	4
7	紫色	3
8	灰色	2
9	棕色	1

3. MATERIAL(材料)

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X1502H-09A-N 0	2PCS		
2	X1502T-PSN	18PCS		
3	UL1007/28AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕色	各1PCS	100MM	
总量				

⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)						DSND		SCALE: N/A		DRAWING NO.					
						DWN		VIEW:		X1502T-PSN-A28RBYWGLPEN-L100-X1502T-F					
Δx						CHKD		UNIT: mm/in		PART NO.:					
Δx						APPD		SIZE: A4		DWG NO.:					
Δx															
MARK		DESCRIPTION		DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES		XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED						
REVISIONS										WEIGHT		SHEET		REVISION	
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn												1/1		A0	
						ANGLAR		±5°							
						L≤ 4		±0.2							
						4<L≤ 16		±0.3							
						16<L≤ 63		±0.4							
						L> 63		±0.5							