



1.FIGURE AND DIMENSIONS(视图及尺寸)



端面

X1502H-XX-N0

XXXXXT-PXX-AXXXXXX-LXXX-XXXXXT-X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 系列 (Series No)
② 材质 (Material) :P-PSN(磷铜先冲后镀锡)
③ 线规线色 (Wire gauge line color) A: (AWG32-AWG28)
Circuit: R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
L (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)
④ 线长 (Line length) L:(可定制长度)
⑤ 系列 (Series No)
⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接)/F (正接)

2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A	颜色	B
1	红色	10
2	黑色	9
3	黄色	8
4	白色	7
5	绿色	6
6	蓝色	5
7	紫色	4
8	灰色	3
9	棕色	2
10	橙色	1

3. MATERIAL(材料)

标志	料号	单用量	备注	总用量
1	X1502H-10A-N0	2PCS		
2	X1502T-PSN	20PCS		
3	UL1007/28AWG. 红. 黑. 黄. 白. 绿. 蓝. 紫. 灰. 棕. 橙色	各1PCS	100MM	
总量				

⑥ 正反接 (Positive and negative) Z(反接) -F (正接)						DSND		SCALE: N/A		DRAWING NO.	
						DWN		VIEW:		X1502T-PSN-A28RBYWGLPEN(YR)-L100-X1502T-F	
Δx						CHKD		UNIT: mm/in		PART NO.:	
Δx						APPD		SIZE: A4		DWG NO.:	
Δx											
MARK		DESCRIPTION		DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES		XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED		
REVISIONS										WEIGHT	
www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn										SHEET	
										1/1	
										REVISION	
										A0	

