




Nut Torque:5~14Nm
Protection Grade:TUV/IP67,IK08
Shell:Brass,Ni Plating
Lamp Type:LED（Red&Green/Cathode)
Forward current:20mA Max
Lamp Life:50000H
Operating Temperature:-20°C~80°C
Relative Air Humidity:45%~85%
Safety Approval: RoHS REACH

备注：
套垫圈，拧螺母。

CUT-OUT





				D·SWITCH 东莞市德崧电子有限公司 D-SWITCH ELECTRONICS CO.,LTD						
				公 差 TOLEANCES	.X± 0.5 .XX± 0.3	角度 ANGLE±1°		单位 DIMENSION UNIT	mm.	
				版 本 VERSION	A0	比 例 尺 SCALE	1:1	日 期 DATE	2023.05.15	品 名 TITLE / 图 号 DRAWING NO
				核 准 APPROVED BY		核 对 CHECKED BY		绘图 DRAWN BY	孙成	PBM-8I13-FS-RG3-S3.3-B8W-0005 (L-100-1007#26-RGB) / 1030466
版本 VER.	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.							