



注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号:	FFC-1.0-8P-150mm		
客户料号:		客户型号:	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2023/05/19	



深圳市首韩科技有限公司

名称:	FFC软排线	图号:	SH2023051901	绘图:	李春风
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	钟华华
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	罗孝金

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	8	
间距	P	1	±0.05
总间距	Pt	7	±0.08
总宽度	W	9	±0.08
边缘宽度	M	1	±0.08
总长度	L	150	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0℃~38℃; 湿度20%~70%RH。