



修改记录

修改记录		范围	公差值	技术参数		深圳市文豪五金制品有限公司		
次数	修改时间			截面积	MM <sup>2</sup>			
原版-A	20-10-15	20.0MM-LESS	±0.10					
原版-A(1)		21.0-49.0MM	±0.15	理论重量	0.35	KG/M	本厂编号	30*10-30黑色破槽
原版-A(2)		50.0-69.0MM	±0.20				材质	6063-T5
原版-A(3)		70.0-99.0MM	±0.25				制图	
原版-A(4)		100.0-149.0MM	±0.30				日期	23-5-26
原版-A(5)		150.0-199.0MM	±0.40				比例	1:1
		200.0-249.0MM	±0.50					
		250.0MM以上	±0.60					

