



Pin	A	B	C
2	1.00	4.35	2.60
3	2.00	5.35	3.60
4	3.00	6.35	4.60
5	4.00	7.35	5.60
6	5.00	8.35	6.60
7	6.00	9.35	7.60
8	7.00	10.35	8.60
9	8.00	11.35	9.60
10	9.00	12.35	10.60
11	10.00	13.35	11.60
12	11.00	14.35	12.60
13	12.00	15.35	13.60
14	13.00	16.35	14.60
15	14.00	17.35	15.60
16	15.00	18.35	16.60
20	19.00	22.35	20.60

技术参数
 间距: 1.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 50V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance		材料 / Material					
X	±0.2	①塑座: LCP 本色					
X.X	±0.1						
X.XX	±0.05	②接触针: 黄铜 (镀锡)					
X°	±5.0°						
X.X°	±3.0°	③焊片: 黄铜 (镀锡)					
X.XX°	±1.0°						
视角 / Projection		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
		设计			标准化		
		绘图					
		审核					
		工艺			批准		

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张

兆星精密电子 (深圳) 有限公司
 品名 / ProduceName
1mm 1x3P 立贴 加盖
 型号 / Model
ZX-BX-LT131SH