

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 215 5604
规格	D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 PL3
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09672155604

版本

接线方式	焊杯接线
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 2
连接方式	PCB至电缆 飞线
针数	15
锁定类型	带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

技术参数

导体截面积	0.5 mm ²
导体截面积	AWG 20
额定电流	6.5 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤10 mΩ
剥线长度	2.5 ... 3 mm
极限温度	-40 ... +85 °C
插入力	≤50 N
拔出力	≥4.5 N ≤33 N
性能等级	3
插拔次数	≥50

技术参数

测试电压U r.m.s. 1 kV

Hot plugging 无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：镀钢
颜色(插芯)	灰色
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

规格和认证

规格	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

商业数据

包装尺寸	100
净重	7.95 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140093997