

## Han E F Crimp Contact Ag 1.5 mm<sup>2</sup>/ 16 AWG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

### 标识

类别	插针
系列	Han E®
插针类型	压接针

### 版本

公母类型	母头
插针标识	2个凹槽
制造过程	车削针

### 技术参数

导体截面积	1.5 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 16
工作电流	≤16 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm
插拔次数	≥500

### 材料特性

材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准

## 材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	1.46 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140049949