



Pin	A	B
2	2.00	8.00
3	4.00	10.00
4	6.00	12.00
5	8.00	14.00
6	10.00	16.00
7	12.00	18.00
8	14.00	20.00
9	16.00	22.00
10	18.00	24.00
11	20.00	26.00
12	22.00	28.00
13	24.00	30.00
14	26.00	32.00
15	28.00	34.00
16	30.00	36.00

技术参数  
 间距: 2.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 2.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					
	A1	调整平面			
	标记	更改内容	签名	年月日	
	绘图				
视角 / Projection 	审核				
	工艺		批准		

材料 / Material		
①塑座: LCP 本色		
②接触针: 黄铜(镀锡)		
③焊片: 黄铜(镀锡)		
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张		第 1 张

兆星精密电子(深圳)有限公司  
 品名 / ProduceName  
**PH2.0 立贴 2P**  
 型号 / Model  
**ZX-PH2.0-LT2P**