



Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	7.50
3	5.00	12.50	10.00
4	7.50	15.00	12.50
5	10.00	17.50	15.00
6	12.50	20.00	17.50
7	15.00	22.50	20.00
8	17.50	25.00	22.50
9	20.00	27.50	25.00
10	22.50	30.00	27.50
11	25.00	32.50	30.00
12	27.50	35.00	32.50
13	30.00	37.50	35.00
14	32.50	40.00	37.50
15	35.00	42.50	40.00
16	37.50	45.00	42.50

技术参数  
 间距: 2.5  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 3.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 1000V AC/minute

线性公差 / General Tolerance						材料 / Material
X, X.X ±0.2	A2	提高检验效率和质量				① 塑座: LCP 本色
X.XX ±0.1	A1	调整平面度				② 接触针: 黄铜 (镀锡)
X.XX ±0.05	标记	变更内容	签名	年月日		③ 焊片: 黄铜 (镀锡)
角度公差 / Angle Tolerance	绘图					④ 吸盖: LCP 本色
X° ±5.0°	审核				单位 (Units)	版本
X.X° ±3.0°	工艺		批准		mm	2.0
X.XX° ±1.0°						比例
						1:1
视角 / Projection					共 1 张	第 1 张

兆星精密电子 (深圳) 有限公司  
 品名 / ProduceName  
**XH2.54 立贴 10P**  
 型号 / Model  
**ZX-XH2.54-10PLT**