



| Pin | A     | B     | C     | D     |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 2   | 1.25  | 4.40  | 3.20  |       |
| 3   | 2.50  | 5.65  | 4.45  |       |
| 4   | 3.75  | 6.90  | 5.70  | 2.50  |
| 5   | 5.00  | 8.15  | 6.95  | 3.75  |
| 6   | 6.25  | 9.40  | 8.20  | 5.00  |
| 7   | 7.50  | 10.65 | 9.45  | 6.25  |
| 8   | 8.75  | 11.90 | 10.70 | 7.50  |
| 9   | 10.00 | 13.15 | 11.95 | 8.75  |
| 10  | 11.25 | 14.40 | 13.20 | 10.00 |
| 11  | 12.50 | 15.65 | 14.45 | 11.25 |
| 12  | 13.75 | 16.90 | 15.70 | 12.50 |
| 13  | 15.00 | 18.15 | 16.95 | 13.75 |
| 14  | 16.25 | 19.40 | 18.20 | 15.00 |
| 15  | 17.50 | 20.65 | 19.45 | 16.25 |
| 16  | 18.75 | 21.90 | 20.70 | 17.50 |

技术参数  
 间距: 1.25  
 温度范围:  $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$   
 额定电压: 125V AC, DC  
 额定电流: 1.0A AC, DC  
 接触电阻: 20m $\Omega$   
 绝缘电阻: 100M $\Omega$   
 耐压: 500V AC/minute

|  |                |  |  |    |                          |             |     |  |
|--|----------------|--|--|----|--------------------------|-------------|-----|--|
| 线性公差 / General Tolerance<br>X $\pm 0.2$<br>X.X $\pm 0.1$<br>X.XX $\pm 0.05$<br>角度公差 / Angle Tolerance<br>X' $\pm 5.0^{\circ}$<br>X.X' $\pm 3.0^{\circ}$<br>X.XX' $\pm 1.0^{\circ}$ |                |  |  |    | 材料 / Material            |             |     | 兆星精密电子(深圳)有限公司<br>品名 / ProduceName<br><b>MX1.25 直针 4P</b><br>型号 / Model<br><b>ZX-MX1.25-4PZZ</b> |
|  | 标记 变更内容 签名 年月日 |  |  |    | 塑座: PA 本色<br>接触针: 黄铜(镀锡) |             |     |  |
| 视角 / Projection<br>  | 绘图             |  |  |    | 阶段标记                     |             | 版本  | 比例   |
|  | 审核             |  |  |    |                          |             | 2.0 | 1:1  |
| 工艺   |                |  |  | 批准 |                          | 共 1 张 第 1 张 |     |  |