



Pin	A	B	C
2	1.00	4.35	2.60
3	2.00	5.35	3.60
4	3.00	6.35	4.60
5	4.00	7.35	5.60
6	5.00	8.35	6.60
7	6.00	9.35	7.60
8	7.00	10.35	8.60
9	8.00	11.35	9.60
10	9.00	12.35	10.60
11	10.00	13.35	11.60
12	11.00	14.35	12.60
13	12.00	15.35	13.60
14	13.00	16.35	14.60
15	14.00	17.35	15.60
16	15.00	18.35	16.60
20	19.00	22.35	20.60

技术参数  
 间距: 1.0  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 50V AC, DC  
 额定电流: 1.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 100MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance		材料 / Material								
X	±0.2	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	①塑座: LCP 本色		
X.X	±0.1							②接触针: 黄铜 (镀锡)		
X.XX	±0.05	设计	绘图	审核	工艺	标准化	批准	③焊片: 黄铜 (镀锡)		
X°	±5.0°							单位 (Units)	版本	比例
X.X°	±3.0°							mm	2.0	1:1
X.XX°	±1.0°							共 1 张 第 1 张		
视角 / Projection								型号 / Model		
								SH1.0 立贴 6P		
								ZX-SH1.0-6PLT		

兆星精密电子 (深圳) 有限公司  
 品名 / ProduceName  
**SH1.0 立贴 6P**  
 型号 / Model  
**ZX-SH1.0-6PLT**