



| Pin | A | B | C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2 | 1.00 | 4.35 | 2.60 |
| 3 | 2.00 | 5.35 | 3.60 |
| 4 | 3.00 | 6.35 | 4.60 |
| 5 | 4.00 | 7.35 | 5.60 |
| 6 | 5.00 | 8.35 | 6.60 |
| 7 | 6.00 | 9.35 | 7.60 |
| 8 | 7.00 | 10.35 | 8.60 |
| 9 | 8.00 | 11.35 | 9.60 |
| 10 | 9.00 | 12.35 | 10.60 |
| 11 | 10.00 | 13.35 | 11.60 |
| 12 | 11.00 | 14.35 | 12.60 |
| 13 | 12.00 | 15.35 | 13.60 |
| 14 | 13.00 | 16.35 | 14.60 |
| 15 | 14.00 | 17.35 | 15.60 |
| 16 | 15.00 | 18.35 | 16.60 |
| 20 | 19.00 | 22.35 | 20.60 |

技术参数
 间距: 1.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 50V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

| | | | | | | | | |
|---|----|------|----|-----|--|-----|------------------------------------|--|
| 线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0° | | | | | 材料 / Material ① 塑座: LCP 本色 ② 接触针: 黄铜 (镀锡) ③ 焊片: 黄铜 (镀锡) | | | 兆星精密电子 (深圳) 有限公司 品名 / ProduceName SH1.0 卧贴 2P |
| | 标记 | 变更内容 | 签名 | 年月日 | 单位 (Units) | 版本 | 比例 | |
| 视角 / Projection | 绘图 | 审核 | 工艺 | 批准 | mm | 2.0 | 1:1 | |
| | | | | | 共 1 张 第 1 张 | | 型号 / Model ZX-SH1.0-2PWT | |