



Pin	A	B	C
2	2.50	10.00	7.50
3	5.00	12.50	10.00
4	7.50	15.00	12.50
5	10.00	17.50	15.00
6	12.50	20.00	17.50
7	15.00	22.50	20.00
8	17.50	25.00	22.50
9	20.00	27.50	25.00
10	22.50	30.00	27.50
11	25.00	32.50	30.00
12	27.50	35.00	32.50
13	30.00	37.50	35.00
14	32.50	40.00	37.50
15	35.00	42.50	40.00
16	37.50	45.00	42.50

技术参数  
 间距: 2.5  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 3.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 1000V AC/minute

线性公差 / General Tolerance			
X	±0.2		
X.X	±0.1		
X.XX	±0.05		
角度公差 / Angle Tolerance			
X°	±5.0°		
X.X°	±3.0°		
X.XX°	±1.0°		
视角 / Projection			

A2	提高检验效率和质量		
A1	调整平面度		
标记	变更内容	签名	年月日
绘图			
审核			
工艺		批准	

材料 / Material		
① 塑座	LCP 本色	
② 接触针	黄铜 (镀锡)	
③ 焊片	黄铜 (镀锡)	
单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		

兆星精密电子 (深圳) 有限公司  
 品名 / ProduceName  
**HA2.54 立贴 9P**  
 型号 / Model  
**ZX-HA2.54-9PLT**