


Pin	A	B	C
2	2.00	8.00	6.80
3	4.00	10.00	8.80
4	6.00	12.00	10.80
5	8.00	14.00	12.80
6	10.00	16.00	14.80
7	12.00	18.00	16.80
8	14.00	20.00	18.80
9	16.00	22.00	20.80
10	18.00	24.00	22.80
11	20.00	26.00	24.80
12	22.00	28.00	26.80
13	24.00	30.00	28.80
14	26.00	32.00	30.80
15	28.00	34.00	32.80
16	30.00	36.00	34.80

技术参数
 间距: 2.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 2.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 800MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance	
X	±0.2
X.X	±0.1
X.XX	±0.05
角度公差 / Angle Tolerance	
X°	±5.0°
X.X°	±3.0°
X.XX°	±1.0°



材料 / Material	调整平面		
标记	变更内容	签名	年月日
A1			
绘图			
审核			
工艺		批准	

单位 (Units)	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张 第 1 张		

兆星精密电子 (深圳) 有限公司
 品名 / ProduceName
PH2.0 卧贴 6P
 型号 / Model
ZX-PH2.0-WT6P

